

Garant GRIDLINE

**Vario arbetsbänk med hurts 24G, höjd 850 mm, Eluplan-skiva mörk, 20×20G,  
Skivans längd: 1000/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	922667 1000/4
GTIN	4062406084646
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Stödben 50 mm breda med tvärstagning. Fötter med plastglidstöd, skonsamma mot golvet. Med 1 par knutplåtar för förstyvning. Lådhurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga.

**Beläggning:**

Utdragslådans fronthöjd mm: 50, 75, 75, 125

**leveransinnehåll:**

2 st stödben, 1 par knutplåtar, hurts med utdragslådor, arbetsskiva.

**Specialtillbehör:**

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

**Lackering:**

Stomme, stödben och utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

**Teknisk beskrivning**

vikt	116 kg
arbetskiva längd	1000 mm
lådornas effektiva djup i G	20
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
Antal lådor	4
lådornas effektiva djup	500 mm
Serie	vario
höjd	850 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	400 kg
Arbetskiva (djup)	750 mm
lådhurts effektiv höjd	325 mm
lådhurtsens djup	650 mm
lådhurtsens höjd	400 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20
lådhurtsens bredd	600 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänk

**Tillbehör**

Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Låda lådans fronthöjd 125 mm	927800 125
Låda lådans fronthöjd 50 mm	927800 50
Stödben höjd 800 mm	927000 800
Skarvplåt Typ 1	927122 1
Arbetskvivamed mörkgrå plastfolie (Eluplan) Skivans längd 1000 mm	926241 1000
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 400/4	927600 400/4