

Garant GRIDLINE

Vario arbetsbänk med hurts 24G, höjd 950 mm, Bambuskiva, 20×20G, Skivans längd: 1500/7mm**Beställningsdata**

Ordernummer	922771 1500/7
GTIN	4062406085070
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Stödben 50 mm breda med tvärstagning. Fötter med plastglidstöd, skonsamma mot golvet. Med 1 par knutplåtar för förstyvning. Lådhurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

leveransinnehåll:

1 st stödben, 1 par knutplåtar, hurts med utdragslådor, arbetsskiva.

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme, stödben och utdragslådastomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

OBS!:

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

arbetsskiva längd	1500 mm
-------------------	---------

lådurts effektiv höjd	800 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
Antal lådor	7
lådornas effektiva bredd	500 mm
lådornas effektiva djup i G	20
lådurtsens djup	650 mm
lådurtsens höjd	900 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20
höjd	950 mm
lådurtsens bredd	600 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	800 kg
lådornas effektiva djup	500 mm
vikt	164 kg
Serie	vario
lådornas effektiva bredd i G	20
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänk

Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 150 mm	927800 150
Låda lådans fronthöjd 200 mm	927800 200
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927800 100
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Skarvplåt Typ 1	927122 1
Arbetskiva tjocklek 50 mm av krysslimmad bambu Skivans längd 1500 mm	926001 1500
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 900/7	927600 900/7
Stödben höjd 900 mm	927000 900