

Garant**Sticksvärd Heavy Duty, neutral, Bladhöjd h5 / spårbredd w: 60/3,1 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273558 60/3,1
GTIN	4062406084394
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Från svårdhöjd 100 mm med fyra plattsäten.

Passar till:

Hållare nr 273984 - 274000 eller nr 319132; 319133 (VDI-hållare).

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

Teknisk beskrivning

Bladhöjd h ₅	60 mm
för max. arbetsstycke-Ø	180 mm
Spårbredd w	3,1 mm
totallängd L	230 mm
Användning	neutral
Invändig	nej
Systemnyckel	ja
axiell spårstickning kan göras	nej
Produktslag	Sticksvärd

