

**Garant****Sticksvärd Heavy Duty, neutral, Bladhöjd h<sub>5</sub> / spårbredd w: 60/6,0mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273558 60/6,0
GTIN	4062406085223
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Utförande:**

Från svårdhöjd 100 mm med fyra plattsäten.

**Passar till:**

Hållare nr 273984 - 274000 eller nr 319132; 319133 (VDI-hållare).

**Observera:**

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

**Teknisk beskrivning**

Spårbredd w	6 mm
Bladhöjd h <sub>5</sub>	60 mm
för max. arbetsstycke-Ø	210 mm
totallängd L	230 mm
Användning	neutral
Invändig	nej
Systemnyckel	ja
axiell spårstickning kan göras	nej
Produktslag	Sticksvärd

