

Garant**Stickstålsplatta neutral, HB7035, Spårbredd w: 1,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273100 1,5
GTIN	4062406085360
Artikelklass	21J

Beskrivning**Användningsdata:**

För sticksvärd nr 273551 – 273558.

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
Spårbredd w	1,5 mm
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,04 mm/v
Beläggning	TiCN
Primäranvändning	P
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HB7035
Antal byten/skär	1
Vändskärsplattprofil	neutral
Produktslag	Vändskär för stick svarvning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	140 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	120 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	100 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	50 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	80 m/min	K
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	lämplig		
intermittent	lämplig		
vått maximal	lämplig		