

Garant GRIDLINE

**Arbetsbänk med åkanordning, höjd 850 mm med Multiplex-bokskiva, 20x20G, Skivans längd: 1500mm****Beställningsdata**

Ordernummer	923614 1500
GTIN	4062406085988
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantrör, **helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. **Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor** förhindrar att lådorna öppnas under transport. Åkanordning med 2 svängbara hjul och 2 fasta hjul Ø 100 mm med löpytor av massivt gummi. Arbetsbänken lyfts och sänks likformigt, vilket ger full stabilitet på användningsplatsen samt lättare transport. Åkanordningen kan belastas med upp till **400 kg** (arbetsbänk med innehåll). Fötter med plastglidstöd, skonsamma mot golvet. Lådhus 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås.

**Beläggning:**

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 75, 100, 150, 200

lådans fronthöjd (höger): 1

**Lackering:**

Stomme, stödben och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit 7016, **åkanordning alltid antracit RAL 7016** (kan inte konfigureras), **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**Teknisk beskrivning**

antal höjdställbara hyllplan	1
underredets bredd	1300 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm

höjd	850 mm
Ovansida arbetsskiva	Lackad med färglös lack.
Lådornas effektiva yta i G	20×20
vikt	165,6 kg
Antal lådor	4
maximal bärförmåga hjulunderrede	400 kg
lådornas effektiva djup	500 mm
sänkbar	ja
antal fasta hjul utan broms	2
hjul-Ø fast hjul	100 mm
antal svängbara hjul utan broms	2
Material hjul	Massivt gummi
Stötfångare	nej
ComfortClose	nej
Skjuthandtag	nej
lådornas effektiva bredd i G	20
arbetsskiva längd	1500 mm
lådornas effektiva djup i G	20
lådhurts effektiv höjd	525 mm
Material arbetsskiva	Multiplex-bok
arbetsskiva (tjocklek)	50 mm
hjul-Ø svängbart hjul	100 mm
underredets djup	700 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
Lådor med individuell låsning	Enhands
märkspänning	250 V
Kontakttyp ingång	F
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm

arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	400 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Säkerhetscertifikat	GS TÜV Süd
Produktnamnsattribut	20x20G
Produktslag	mobil arbetsbänk

## Tillbehör

Utdragslåda med enhands-enkelupplåsning lådans fronthöjd 200 mm	927805 200
Utdragslåda med enhands-enkelupplåsning lådans fronthöjd 100 mm	927805 100
Utdragslåda med enhands-enkelupplåsning lådans fronthöjd 75 mm	927805 75
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Utdragslåda med enhands-enkelupplåsning lådans fronthöjd 150 mm	927805 150