



Variabel skruvtving med specialtryckbricka och 2 T-handtag, spännvidd: 2000mm



Beställningsdata

Ordernummer	861750 2000
GTIN	4008158036380
Artikelklass	83K

Beskrivning

Utförande:

Variabla skruvtvingar – ny flexibilitet vid stora spännvidder upp till 2 m! Skena av draget profilstål, förzinkad. Ändstopp som kan lossas utan verktyg på båda sidor. Rörlig back av seghärdat stål, sänksmidd. Slitstark, lättgående stålspindel med trapetsgänga och rörlig (upp till 35°) specialtryckbricka. Seghärddad och brunerad spindel med skjutbart knoppbandtag.

Användningsdata:

Moduluppbyggt system med många användningsmöjligheter för trä och metall. De rörliga backarna kan bytas mot andra och även kompletteras med fler. Ställs om från fastspänning till töjning utåt utan verktyg. Skruvtvingen kan även skjutas in i arbetsstycket genom en öppning. Placering mitt på arbetsstycket förhindrar vältning. Den rörliga specialtryckbrickan möjliggör fastspänning av sneda arbetsstycken upp till 35°. **Maximal spännkraft upp till 6500 N.**

OBS!:

Reservglidbyglar se reservdelsförteckningen nr 861756 (knoppbandtag), 861757 (trähandtag) eller 861758 (spakhandtag).

Teknisk beskrivning

vikt	7,15 kg
kapacitet	120 mm
spännvidd	2000 mm
skenans tvärsnitt	27×13 mm
Produktslag	Skruvting

Tillbehör

Rörlig back med T-handtag	861756
Rörlig back med trähandtag	861757
Rörlig back med lyfthandtag	861758