

Garant GRIDLINE

**Arbetsbänk med åkanordning, höjd 950 mm med Eluplan-skiva mörk, 20×20G, Skivans längd: 1500mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 923637 1500   |
| GTIN         | 4062406086077 |
| Artikelklass | 9GG           |

**Beskrivning****Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantrör, **helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. **Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor** förhindrar att lådorna öppnas under transport. Åkanordning med 2 svängbara hjul och 2 fasta hjul Ø 100 mm med löpytor av massivt gummi. Arbetsbänken lyfts och sänks likformigt, vilket ger full stabilitet på användningsplatsen samt lättare transport. Åkanordningen kan belastas med upp till **400 kg** (arbetsbänk med innehåll). Fötter med plastglidstöd, skonsamma mot golvet. Lådhurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås.

**Beläggning:**

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 100, 125, 150, 250  
lådans fronthöjd (höger): 1

**Lackering:**

Stomme, stödben och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit 7016, **åkanordning alltid antracit RAL 7016** (kan inte konfigureras), **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**Teknisk beskrivning**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Antal lådor          | 4             |
| vikt                 | 159,1 kg      |
| Material arbetsskiva | Multiplex-bok |

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Lådornas effektiva yta i G       | 20×20                    |
| arbetskiva (tjocklek)            | 50 mm                    |
| lådornas effektiva bredd         | 500 mm                   |
| Skjuthandtag                     | nej                      |
| sänkbar                          | ja                       |
| Material hjul                    | Massivt gummi            |
| underredets djup                 | 700 mm                   |
| arbetskiva längd                 | 1500 mm                  |
| antal svängbara hjul utan broms  | 2                        |
| underredets bredd                | 1300 mm                  |
| lådornas effektiva djup          | 500 mm                   |
| lådhurts effektiv höjd           | 525 mm                   |
| Stötfångare                      | nej                      |
| lådornas effektiva djup i G      | 20                       |
| Ovansida arbetskiva              | Lackad med färglös lack. |
| maximal bärförmåga hjulunderrede | 400 kg                   |
| antal höjdställbara hyllplan     | 1                        |
| antal fasta hjul utan broms      | 2                        |
| lådornas effektiva bredd i G     | 20                       |
| ComfortClose                     | nej                      |
| Arbetskiva (djup)                | 750 mm                   |
| höjd                             | 950 mm                   |
| hjul-Ø fast hjul                 | 100 mm                   |
| hjul-Ø svängbart hjul            | 100 mm                   |
| Lådor med individuell låsning    | Enhands                  |
| märkspänning                     | 250 V                    |
| Kontakttyp ingång                | F                        |
| Konstruktionsutförande           | Stålrörskonstruktion     |
| Materialtjocklek                 | 1 mm                     |

|   |  |
|---|--|
| arbetsbänk höjd   | 950 mm   |
| Bärförmåga låda/utdragshylla                                      | 75 kg  |
| Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä) | 400 kg   |
| plattans tjocklek   | 50 mm  |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)                                 | 100 %  |
| Cylinderlås   | modulär låscylinder  |
| Färgval   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Säkerhetscertifikat   | GS TÜV Süd   |
| Produktnamnsattribut  | 20x20G   |
| Produktslag   | mobil arbetsbänk   |

## Tillbehör

|   |             |
|---|-------------|
| Utdragslåda med enhands-enkelupplåsning lådans fronthöjd 125 mm | 927805 125  |
| Utdragslåda med enhands-enkelupplåsning lådans fronthöjd 250 mm | 927805 250  |
| Utdragslåda med enhands-enkelupplåsning lådans fronthöjd 150 mm | 927805 150  |
| Utdragslåda med enhands-enkelupplåsning lådans fronthöjd 100 mm | 927805 100  |
| Låsplatta till GridLine Typ KO21                                | 914227 KO21 |