

Garant GRIDLINE

Arbetsbänk med åkanordning, höjd 950 mm med bambuskiva, 20×20G, Skivans längd: 1500mm



Beställningsdata

Ordernummer	923631 1500
GTIN	4062406086039
Artikelklass	9GG

Beskrivning

Utförande:

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantrör, **helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. **Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor** förhindrar att lådorna öppnas under transport. Åkanordning med 2 svängbara hjul och 2 fasta hjul Ø 100 mm med löpytor av massivt gummi. Arbetsbänken lyfts och sänks likformigt, vilket ger full stabilitet på användningsplatsen samt lättare transport. Åkanordningen kan belastas med upp till **400 kg** (arbetsbänk med innehåll). Fötter med plastglidstöd, skonsamma mot golvet. Lådhurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 100, 125, 150, 250
lådans fronthöjd (höger): 1

Lackering:

Stomme, stödben och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit 7016, **åkanordning alltid antracit RAL 7016** (kan inte konfigureras), **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

Teknisk beskrivning

ComfortClose	nej
lådhurts effektiv höjd	525 mm
antal svängbara hjul utan broms	2

Stötfångare	nej
Antal lådor	4
lådornas effektiva bredd	500 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
höjd	950 mm
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
underredets bredd	1300 mm
hjul-Ø svängbart hjul	100 mm
hjul-Ø fast hjul	100 mm
lådornas effektiva djup i G	20
sänkbar	ja
maximal bärförmåga hjulunderrede	400 kg
Material arbetskiva	Multiplex-bok
Lådornas effektiva yta i G	20×20
Material hjul	Massivt gummi
lådornas effektiva djup	500 mm
arbetskiva längd	1500 mm
antal höjdställbara hyllplan	1
vikt	166,1 kg
Ovansida arbetskiva	Lackad med färglös lack.
Skjuthandtag	nej
underredets djup	700 mm
antal fasta hjul utan broms	2
Lådor med individuell låsning	Enhands
Kontakttyp ingång	F
märkspänning	250 V
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm

arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	400 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Säkerhetscertifikat	GS TÜV Süd
Produktnamnsattribut	20x20G
Produktslag	mobil arbetsbänk

Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Utdragslåda med enhands-enkelupplåsning lådans fronthöjd 250 mm	927805 250
Utdragslåda med enhands-enkelupplåsning lådans fronthöjd 125 mm	927805 125
Utdragslåda med enhands-enkelupplåsning lådans fronthöjd 100 mm	927805 100
Utdragslåda med enhands-enkelupplåsning lådans fronthöjd 150 mm	927805 150
Rengöringsmedels- och rengöringsolja Typ 1	926403 1