

Garant GRIDLINE

Arbetsbänk, till vänster 5 utdragslådor, i mitten öppen, till höger 4 utdragslådor, Bambuskiva, 20×20G, Skivans längd: 2000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	921201 2000
GTIN	4062406086411
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantrör. Lådhurts centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Fötter med plastglidstöd, skonar golvet.

Mellandel med indraget öppet hus för ergonomisk sittställning.

Lådstomme alltid ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd**. Lådfronter i olika färger. Inga skarpa kanter runt om, för optimal rengöring och utnyttjande av ytor med indelningsmaterial (lådor, cellplastinsatser, slitsade skiljelister). Infästningar för lådor i 25 mm raster.

Låssystem med cylinderlås med 5 tillhållare, modulär låscylinder. Låssystemanpassad.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd (vänster) mm: 75, 75, 125, 125, 125

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 75, 100, 150, 200

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på lådor och dörr antracit RAL 7016, **pulverbelagd**. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

Teknisk beskrivning

Antal lådor	9
Serie	Ready-to-go

vikt	202,4 kg
höjd	850 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
underredets djup	700 mm
arbetskiva längd	2000 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	800 kg
lådornas effektiva bredd i G	20
lådhurts effektiv höjd	525 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
underredets bredd	1900 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
lådornas effektiva djup i G	20
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänk

Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 200 mm	927800 200
Låda lådans fronthöjd 150 mm	927800 150
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 003	950050 003
Rengöringsmedels- och rengöringsoljeset Typ 1	926403 1
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927800 100
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75