

Garant GRIDLINE

**Arbetsbänk, lucka till vänster, i mitten öppen, till höger 4 utdragslådor, Bambuskiva, 20×20G, Skivans längd: 2000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	921161 2000
GTIN	4062406086350
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantrör. Lådhurts centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Fötter med plastglidstöd, skonar golvet.

Mittdel med indragen öppen hurts för ergonomisk sittställning. Hurts med dörr och höjdjusterbart hyllplan.

Lådstomme alltid ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd**. Lådfronter i olika färger. Inga skarpa kanter runt om, för optimal rengöring och utnyttjande av ytor med indelningsmaterial (lådor, cellplastinsatser, slitsade skiljelister). Infästningar för lådor i 25 mm raster.

Låssystem med cylinderlås med 5 tillhållare, modulär låscylinder. Låssystemanpassad.

**Beläggning:**

Dörrhöjd (vänster) mm: 525

antal höjdinställbara hyllplan (vänster): 1

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 75, 100, 150, 200

**Specialtillbehör:**

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

**Lackering:**

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på lådor och dörr antracit RAL 7016, **pulverbelagd. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**Teknisk beskrivning**

arbetskiva längd	2000 mm
Antal lådor	4
Serie	Ready-to-go
lådhurts effektiv höjd	525 mm
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
lådornas effektiva djup i G	20
lådornas effektiva bredd i G	20
Arbetskiva (djup)	750 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	800 kg
lådornas effektiva djup	500 mm
vikt	165,3 kg
höjd	850 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20
underredets djup	700 mm
underredets bredd	1900 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Dörröppningsvinkel	180 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänk

**Tillbehör**

Låda lådans fronthöjd 100 mm	927800 100
Låda lådans fronthöjd 200 mm	927800 200
Låda lådans fronthöjd 150 mm	927800 150
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 003	950050 003
Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12