

Garant GRIDLINE

Arbetsbänk, till vänster 5 utdragslådor, i mitten öppen, till höger 4 utdragslådor, Eluplan-skiva mörk, 20×20G, Skivans längd: 2000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	921207 2000
GTIN	4062406086435
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantrör. Lådhurts centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Fötter med plastglidstöd, skonar golvet.

Mellandel med indraget öppet hus för ergonomisk sittställning.

Lådstomme alltid ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd**. Lådfronter i olika färger. Inga skarpa kanter runt om, för optimal rengöring och utnyttjande av ytor med indelningsmaterial (lådor, cellplastinsatser, slitsade skiljelister). Infästningar för lådor i 25 mm raster.

Låssystem med cylinderlås med 5 tillhållare, modulär låscylinder. Låssystemanpassad.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd (vänster) mm: 75, 75, 125, 125, 125

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 75, 100, 150, 200

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på lådor och dörr antracit RAL 7016, **pulverbelagd**. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

Teknisk beskrivning

Lådornas effektiva bredd i G	20
Lådornas effektiva yta i G	20×20

lådornas effektiva djup i G	20
arbets-skiva (tjocklek)	50 mm
underredets djup	700 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
underredets bredd	1900 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
Antal lådor	9
Serie	Ready-to-go
vikt	192,4 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	800 kg
lådhurts effektiv höjd	525 mm
Arbets-skiva (djup)	750 mm
arbets-skiva längd	2000 mm
höjd	850 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20x20G
Produktslag	Arbetsbänk

Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 150 mm	927800 150
Låda lådans fronthöjd 200 mm	927800 200
Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 003	950050 003
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927800 100
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21