

**KOMET® fäste, HSK-A 100, ABS® Ø d: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	239022 32
GTIN	4047109039919
Artikelklass	29W

Beskrivning**Utförande:**

- Hållaren balanserad till Q 6,3 vid 10 000 v/min.
- Med inre kylmedelstillförsel.

Norm:**DIN 69893****OBS!:**

Andra hållare med ABS®-fäste på begäran.

Teknisk beskrivning

Försprångslängd L ₁	31 mm
ABS® skaftdiameter D _s	32 mm
Spirallängd A	60 mm
fäste	HSK-A 100
Skaft	ABS
Hållare norm	DIN 69893
Invändig	ja
Utvändig diameter d ₁	100 mm
Produktslag	ABS-urtag

