

**KOMET® fäste, HSK-A 100, ABS® Ø d: 40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	239022 40
GTIN	4047109039926
Artikelklass	29W

**Beskrivning****Utförande:**

- Hållaren balanserad till Q 6,3 vid 10 000 v/min.
- Med inre kylmedelstillförsel.

**Norm:****DIN 69893****OBS!:**

Andra hållare med ABS®-fäste på begäran.

**Teknisk beskrivning**

ABS® skaftdiameter $D_s$	40 mm
Försprångslängd $L_1$	51 mm
Spirallängd A	80 mm
fäste	HSK-A 100
Skaft	ABS
Hållare norm	DIN 69893
Invändig	ja
Utvändig diameter $d_1$	100 mm
Produktslag	ABS-urtag

