



## Handlupplampa Tech-Line INDUKTION, Förstoring (gångar): 8



### Beställningsdata

Ordernummer	490822 8
GTIN	4015478114988
Artikelklass	49A

### Beskrivning

#### Utförande:

Handlupplampa med **innovativ induktionsladdteknik** som ger kontinuerlig och varaktig laddning för långvarig användning. Laddningstid cirka 3 timmar, användningstid cirka 7 timmar. Reptålig silikatglaslins med mycket hög djupskärpa och distorsionsfri återgivning. Kontrastrikt och homogent ljus tack vare tvåstegsanpassning av ljusstyrkan. Behaglig haptik tack vare ergonomisk design med greppvänlig soft touch-greppzon. SMD-LED med lång användningstid och färgtemperatur 4500 K (neutralt vit). Aplanatisk silikatglaslins

#### leveransinnehåll:

Inklusive induktionsladdplatta, nätaggregat, mikrofiberpåsar för förvaring och rengöring.

### Teknisk beskrivning

Serie	Tech-Line INDUKTION
lins-Ø	30 mm
Förstoring (gångar)	8
färgtemperatur	4500 K
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Handlamplupp

