

Garant**Trapetshandgängtappar, enskilda Mellantapp, obelagd, Tr: TR18X4****Beställningsdata**

Ordernummer	130780 TR18X4
GTIN	4062406087746
Artikelklass	11G

Beskrivning**Utförande:**

Sats i 3 delar, **bestående av för-, mellan- och gradtapp.**

- **Förtapp med lång styrdel**
- **Gradtapp tolerans H7**

OBS!:

Verktyget är inte lämpligt för reversering.

Gängstigning: 4 mm

totallängd L: 150 mm

Skaftdiameter D_s: 12 mm

Skaftfyrkant □: 9 mm

Kärnhåls-Ø: 14,25 mm

Teknisk beskrivning

totallängd L	150 mm
Gängstigning	4 mm
Skaftfyrkant □	9 mm
Skaftdiameter D _s	12 mm
Antal skär Z	3
Kärnhåls-Ø	14,25 mm
Antal spånspar	3
gंगा	18
Beläggning	obelagd

Gängtyp	TR
Flankvinkel	30 grad
Skärmaterial	HSS E
Norm	Verkstadsnorm
Toleransklass	DIN 103 7H
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp