

Garant**SOMT 120504 PDER, HB7520, Typ: ST900****Beställningsdata**

Ordernummer	214866 ST900
GTIN	4045197716385
Artikelklass	21A

Beskrivning**Utförande:**

Förstärkt tjocklek för mycket höga bearbetningskrav. Skydd mot slitage med modern beläggning.

OBS!:

Riktvärden för $a_e = 0,3 \times D$.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,2 mm
Typ	ST900
Hörnradie	0,4 mm
skärtjocklek E	5,56 mm
ISO-kod vändskär	SOMT 120504 PDER
Sort	HB7520
Skärmaterial	VHM

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	320 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	300 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	260 m/min	P
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		