Garant

Fräs-vändskär SOMT 120504 PDER, för Softcut® HSI, HB7510

Beställningsdata

Ordernummer	214867 ST1400
GTIN	4045197716408
Artikelklass	21A

Beskrivning

Utförande:
Förstärkt tjocklek för mycket höga bearbetningskrav. Skydd mot slitage med modern beläggning.
OBS!:
Riktvärden för a_e = 0,3×D.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,22 mm
Typ	ST1400
Hörnradie	0,4 mm
skärtjocklek E	5,56 mm
ISO-kod vändskär	SOMT 120504 PDER
Sort	HB7510
Skärmaterial	VHM

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 1100 N/mm²	lämplig	240 m/min	P
Stål < 1400 N/mm²	lämplig	180 m/min	P
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		