



## Överbackar, sats, 3 delar, För chucktyp: 165



### Beställningsdata

Ordernummer	313415 165
GTIN	2050001929471
Artikelklass	33T

### Beskrivning

**Utförande:**

**Finfrästa** spår och **precisionsslipad** tandning, **brunerade**.

**Material:**

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

**Passar till:**

**Kraftspännchuck** från Schunk, Röhmm och andra kraftchucktillverkare.

**Specialtillbehör:**

Spårklackar nr 313505–313605.

**OBS!:**

- **Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).**
- **Överbackar av aluminium på förfrågan.**

### Teknisk beskrivning

bredd B	40 mm
höjd H	60 mm
längd L	70 mm
för gänga DIN 912	M12
spårbredd D	17 mm
Hålavstånd b	22 mm
För chucktyp	165 mm

Hålavstånd a	15 mm
Produktslag	Kraftspännsvarvchuckbackar