



Stegbackar, sats, 3 delar sned tandning, För chucktyp: 315



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 313235 315 |
| GTIN | 2050001929402 |
| Artikelklass | 33T |

Beskrivning

Användningsdata:

Eftersom backarna kan bytas eller justeras till önskad diameter **på några sekunder** är det klokt att ha flera backenheter redo för användning på maskinen. **På så sätt minimeras ställtiderna.** Backenheterna består t.ex. av flera satsar grundbackar med mjuka överbackar som kan maskinbearbetas till önskad diameter. Denna rationaliseringsmetod är inte nödvändig bara för NC-maskiner, utan är viktig för alla typer av svarvar.

Som utv- eller invändiga backar.

Passar till:

Schunk kuggstångschuck nr 313115; 313117; 313135; 313137, Röhms kuggstångschuck Duro nr 313120; 313140 och kuggstångs-/svarvchuckssystem.

OBS!:

- **Överbackar och stegbackar som anskaffas senare måste slipas invändigt i chucken för rund- och planhet**
- **Vid montering på svarvchucken, jämför tandning.**

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------|--------|
| höjd H | 81 mm |
| längd L | 129 mm |
| bredd B | 32 mm |
| För chucktyp | 315 mm |
| Utförande | 2-steg |

| | |
|----------------|--|
| passar färgkod | Schunk självcentrerande chuck och backar |
| passar färgkod | Röhm självcentrerande chuck och backar |
| Produktslag | Självcentrerande chuckbackar |