



## Överbackar, sats, 3 delar, För chucktyp: 210



### Beställningsdata

Ordernummer	313715 210
GTIN	2050001929693
Artikelklass	33T

### Beskrivning

**Utförande:**

**Finfrästa** spår och **precisionsslipad** tandning, **brunerade**.

**Material:**

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

**Passar till:**

**Kraftspännchuck** från Schunk, Röhm och andra kraftchucktillverkare.

**Specialtillbehör:**

Spårklackar nr 313505–313605.

**OBS!:**

- **Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).**
- **Överbackar av aluminium på förfrågan.**

### Teknisk beskrivning

Hålavstånd a	24 mm
För chucktyp	210 mm
för gänga DIN 912	M12
höjd H	40 mm
Hålavstånd b	25 mm
spårbredd D	14 mm
längd L	95 mm

bredd B	35 mm
passar färgkod	Schunk kraftspännchuck och backar
Produktslag	Kraftspännsvarvchuckbackar