



## Segmentbackar, sats 3 delar, Aluminium, För chucktyp: 165



### Beställningsdata

Ordernummer	313737 165
GTIN	2050001929730
Artikelklass	33T

### Beskrivning

#### Utförande:

**Finfrästa** spår och **precisionsslipad** tandning, **brunerade**.

#### Användningsdata:

Omgripande, deformationsfri uppspanning.

#### Passar till:

**Kraftspännchuck** från Schunk, Röhm och andra kraftchucktillverkare.

#### Specialtillbehör:

Spårklackar nr 313505–313605.

#### OBS!:

- **Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).**
- **Överbackar av aluminium på förfrågan.**

### Teknisk beskrivning

bredd B	120 mm
spårbredd D	12 mm
Hålavstånd b	20 mm
längd L	59,5 mm
höjd H	58 mm
För chucktyp	165 mm
Hålavstånd a	25 mm

passar färgkod	Schunk kraftspännchuck och backar
Produktlag	Kraftspännsvarvchuckbackar