



Blockbackar sats 3 delar rak tandning, För chucktyp: 200



Beställningsdata

Ordernummer	313227 200
GTIN	2050001929204
Artikelklass	33T

Beskrivning

Utförande:

Härdad och slipad tandning.

Användningsdata:

Eftersom backarna kan bytas eller justeras till önskad diameter **på några sekunder** är det klokt att ha flera backenheter redo för användning på maskinen. **På så sätt minimeras ställtiderna.** Backenheterna består t.ex. av flera satsar grundbackar med mjuka överbackar som kan maskinbearbetas till önskad diameter. Denna rationaliseringsmetod är inte nödvändig bara för NC-maskiner, utan är viktig för alla typer av svarvar.

Material:

C45, seghärdat

Passar till:

SchUNK kuggstångschuck nr 313115; 313117; 313135; 313137, RöhM kuggstångschuck Duro nr 313120; 313140 och kuggstångs-/svarvchuckssystem.

OBS!:

- **Överbackar och stegbackar som anskaffas senare måste slipas invändigt i chucken för rund- och planhet**
- **Vid montering på svarvchucken, jämför tandning.**

Teknisk beskrivning

höjd H	65 mm
För chucktyp	200 mm

bredd B	22 mm
längd L	84 mm
Produktslag	Självcentrerande chuckbackar