



## Överbackar, sats, 3 delar, För chucktyp: 315



### Beställningsdata

Ordernummer	313455 315
GTIN	2050001929617
Artikelklass	33T

### Beskrivning

#### Utförande:

**Finfrästa** spår och **precisionsslipad** tandning, **brunerade**.

Avfasade för mindre spänn-Ø.

#### Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

#### Passar till:

**Kraftspännchuck** från Schunk, Röhm och andra kraftchucktillverkare.

#### Specialtillbehör:

Spårklackar nr 313505–313605.

#### OBS!:

- **Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).**
- **Överbackar av aluminium på förfrågan.**

### Teknisk beskrivning

Hålavstånd a	30 mm
för gänga DIN 912	M16
höjd H	50 mm
spårbredd D	21 mm
För chucktyp	315 mm
längd L	140 mm
Hålavstånd b	28 mm

bredd B	50 mm
Produktslag	Kraftspännsvarvchuckbackar