



## Självcentrerande chuck ROTA-S-plus 2.0 med grundbackar och hårda överbackar med grundbackar och hårda överbackar, DIN 702-4, Typ: 200



### Beställningsdata

Ordernummer	313117 200
GTIN	2050001928764
Artikelklass	33U

### Beskrivning

#### Utförande:

- **Mycket hög rundgångs- och repeteringgrannhet.**
- **Lång livslängd med hög precision.**
- **Modulärt skyddsbussningssystem.**
- **Mycket korta ställtider.**
- **Svarvchucken sätthärdad upp till Ø 315 mm.**
- **Stort genomgångshål (mått E!)**
- **Säkerhetsstift för maximal användarsäkerhet.**
- **Grundbackarna kompatibla med chucksystem "F" och system "Duro".**
- **Flexibel uppspanning av små och stora arbetsstycken.**
- **Exakt uppspanning av mycket små invändiga diametrar.**

#### Förklaringstext:

Härdad, extremt styv och polerad chuckstomme.

Grundbackar med sned tandning.

Speciell form med stänkkant.

Tryckknapp för backväxel

Backsäkring (3 st – utom storlek 400).

Låsstift för förinställning av grundbacken.

Manövrering med sexkantanslutning.

**Användningsdata:**

För maskiner med cylindriskt centreringsfäste eller fäste med hjälp av fläns. Fastsättning framifrån med skruvar. Obearbetade flänsar måste alltid anpassas först på maskinen och sedan på svarvchucken.

**Norm:**

**DIN 702-4.**

**Material:**

Helt av stål, därav lämpliga för höga varvtal (se tabell).

**leveransinnehåll:**

1 säkerhetschucknyckel och 1 sats med fästskruvar.  
Inklusive 1 sats med grundbackar och hårda överbackar.

**Specialtillbehör:**

**Reserv- och extrabackar**, se nr 313200 – 313350.

## Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	4800 min <sup>-1</sup>
Öppning E	52 mm
Utvändig Ø A	206 mm
vikt	16,2 kg
Chuckhöjd D	86,3 mm
Typ	200
Utvändig spännvidd med hårda överbackar	8 - 208 mm
styrnings-Ø B	185 mm
Invändig spännvidd med hårda överbackar	72 - 224 mm
Nyckel sexkant K	12 mm
Sättslag per backS	7 mm
Serie	ROTA-S plus
Norm	DIN 702-4
Färgkod förtillbehör	Schunk självcentrerande chuck och backar
Produktslag	Självcentrerande chuck

**Tillbehör**

Grundbackar, sats, 3 delar,rak tandning För chucktyp 200	313207 200
Härdade överbackar, sats, 3 delar För chucktyp 200	313250 200
Grundbackar, sats, 3 delar,sned tandning För chucktyp 200	313205 200
Härdade överbackar, sats, 3 delar För chucktyp 200	313210 200
Grundbackar, sats, 3 delar,sned tandning För chucktyp 200	313200 200