



## Överbackar, sats, 3 delar, För chucktyp: 165



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 313455 165    |
| GTIN         | 2050001929587 |
| Artikelklass | 33T           |

### Beskrivning

#### Utförande:

**Finfrästa** spår och **precisionsslipad** tandning, **brunerade**.

Avfasade för mindre spänn-Ø.

#### Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

#### Passar till:

**Kraftspännchuck** från Schunk, Röhms och andra kraftchucktillverkare.

#### Specialtillbehör:

Spårklackar nr 313505–313605.

#### OBS!:

- Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).
- Överbackar av aluminium på förfrågan.

### Teknisk beskrivning

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Hålavstånd b      | 20 mm  |
| för gänga DIN 912 | M10    |
| höjd H            | 40 mm  |
| För chucktyp      | 165 mm |
| bredd B           | 35 mm  |
| längd L           | 80 mm  |
| spårbredd D       | 14 mm  |

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Hålavstånd a | 15 mm                      |
| Produktslag  | Kraftspännsvarvchuckbackar |