



## Segmentbackar, sats 3 delar, Aluminium, För chucktyp: 210



### Beställningsdata

Ordernummer	313437 210
GTIN	2050001929556
Artikelklass	33T

### Beskrivning

**Utförande:**

**Finfrästa** spår och **precisionsslipad** tandning, **brunerade**.

**Användningsdata:**

Omgripande, deformationsfri uppspanning.

**Material:**

Aluminium

**Passar till:**

**Kraftspännchuck** från Schunk, Röhm och andra kraftchucktillverkare.

**Specialtillbehör:**

Spårklackar nr 313505–313605.

**OBS!:**

- Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).
- Överbackar av aluminium på förfrågan.

### Teknisk beskrivning

För chucktyp	210 mm
längd L	72,5 mm
spårbredd D	17 mm
bredd B	140 mm
Hålavstånd a	35 mm
Hålavstånd b	22 mm

höjd H	58 mm
Produktslag	Kraftspännsvarvchuckbackar