

**Garant****Skärhållare Medium axiell, Höger, Ø-Område Instick D1 / D2: 34/50mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 274010 34/50  |
| GTIN         | 4062406093570 |
| Artikelklass | 21U           |

**Beskrivning****Utförande:**

För vändskär nr 275000 – 275015.

**Användningsdata:**

I kombination med klämhållare nr 274002 eller alternativt med adapter nr 274001 och passande grundhållare för sticksvärd.

**Observera:**

Utan montageskruvar (ingår i leveransen av verktygshållaren). Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

**OBS!:**

$D_1 = \text{min. } \emptyset \text{ för 1:a insticket} / D_2 = \text{max. } \emptyset \text{ för 1:a insticket.}$

**Teknisk beskrivning**

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| maximalt sågdjup $t_{\text{max}}$     | 22 mm       |
| maximal första insticksdiameter $D_2$ | 50 mm       |
| minimal första insticksdiameter $D_1$ | 34 mm       |
| Användning                            | Höger       |
| Systemnyckel                          | ja          |
| Spårbredd w                           | 3 mm        |
| Produktslag                           | Skärhållare |

