

Garant**Skärhållare Heavy-Duty axiell, Höger, Ø-Område Instick D1 / D2: 240/350mm****Beställningsdata**

Ordernummer	274060 240/350
GTIN	4062406094027
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

För vändskär nr 275021 – 275048.

Användningsdata:

I kombination med klämhållare nr 274004 eller alternativt med adapter nr 274003 och passande grundhållare för sticksvärd.

Observera:

Utan montageskruvar (ingår i leveransen av verktygshållaren). Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

OBS!:

D_1 = minimidiameter för det första insticket / D_2 = maximidiameter för det första. Instick.

$D_2 = 999$ i storleksbeteckningen motsvarar teoretiskt oändligt.

Teknisk beskrivning

maximal första insticksdiameter D_2	350 mm
minimal första insticksdiameter D_1	240 mm
maximalt sågdjup t_{max}	40 mm
Användning	Höger
Systemnyckel	ja
Spårbredd w	5 mm

Spårbredd w

6 mm

Produktlag

Skärhållare