

## Verkstadsfilar-produktsortiment, Antal verktyg: 7



### Beställningsdata

Ordernummer	952263 7
GTIN	2050002003583
Artikelklass	91A

### Beskrivning

#### Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. **Täckskiktet är antracitfärgat**, den underliggande **grå kontrastfärgen** visar om verktyg saknas.

#### leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 952263: 1 st.

Filsats i 5 delar nr 517411 strl 250: 1 st.

Stålbörste nr 575000\_3: 1 st.

Filbörste nr 576000 storlek 115×40: 1 st.

### Teknisk beskrivning

Djup	600 mm
Antal verktyg	7
djup i G	24
Bredd	250 mm
bredd i G	10
Utförande	med filar
vikt	1,872 kg
höjd	75 mm
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm

Fyllnadsgrad i låda i G	10x24
Produktslag	Cellplastinlägg

---

## Tillbehör

HandstålborsteSlät ståltråd 0,35 mm Antal beläggningsrader 3	575000 3
Filborste Borstlängd L3 x -bredd L1 115X40 mm	576000 115X40
Filsats med 2K-handtag, fem delar i rullväskametall Längd utan tånge 250 mm	517411 250
Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 952263	952001 952263