

Garant**Skärhållare Heavy-Duty axiell, vänster, Ø-Område Instick D1 / D2: 84/130mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 274072 84/130 |
| GTIN | 4062406094409 |
| Artikelklass | 21U |

Beskrivning**Utförande:**

För vändskär nr 275021 – 275048.

Användningsdata:

I kombination med klämhållare nr 274004 eller alternativt med adapter nr 274003 och passande grundhållare för sticksvärd.

Observera:

Utan montageskruvar (ingår i leveransen av verktygshållaren). Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

OBS!:

D_1 = minimidiameter för det första insticket / D_2 = maximidiameter för det första. Instick.

$D_2 = 999$ i storleksbeteckningen motsvarar teoretiskt oändligt.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|---------|
| maximal första insticksdiameter D_2 | 130 mm |
| minimal första insticksdiameter D_1 | 84 mm |
| maximalt sågdjup t_{max} | 70 mm |
| Användning | vänster |
| Systemnyckel | ja |
| Spårbredd w | 8 mm |

Produktslag

Skärhållare