

Garant**Skärhållare Medium-Plus axiell, Höger, Ø-Område Instick D1 / D2:
344/999mm****Beställningsdata**

Ordernummer	274034 344/999
GTIN	4062406094669
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

För vändskär nr 275021 – 275048. $D_2 = 999$ i storleksbeteckningen motsvarar teoretiskt oändligt.

Användningsdata:

I kombination med klämhållare nr 274002 eller alternativt med adapter nr 274001 och passande grundhållare för sticksvärd.

Observera:

Utan montageskruvar (ingår i leveransen av verktygshållaren). Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

OBS!:

$D_1 = \text{min. } \emptyset \text{ för 1:a insticket} / D_2 = \text{max. } \emptyset \text{ för 1:a insticket.}$

Teknisk beskrivning

maximal första insticksdiameter D_2	999 mm
minimal första insticksdiameter D_1	344 mm
maximalt sågdjup t_{max}	20 mm
Användning	Höger
Systemnyckel	ja
Spårbredd w	3 mm

Produktslag

Skärhållare