

Garant**Skärhållare Medium-Plus axiell, Höger, Ø-Område Instick D1 / D2: 52/75mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 274044 52/75 |
| GTIN | 4062406094720 |
| Artikelklass | 21U |

Beskrivning**Utförande:**

För vändskär nr 275021 – 275048. $D_2 = 999$ i storleksbeteckningen motsvarar teoretiskt oändligt.

Användningsdata:

I kombination med klämhållare nr 274002 eller alternativt med adapter nr 274001 och passande grundhållare för sticksvärd.

Observera:

Utän montageskruvar (ingår i leveransen av verktygshållaren). Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

OBS!:

$D_1 = \text{min. } \varnothing \text{ för 1:a insticket} / D_2 = \text{max. } \varnothing \text{ för 1:a insticket.}$

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| maximalt sågdjup t_{max} | 18 mm |
| maximal första insticksdiameter D_2 | 75 mm |
| minimal första insticksdiameter D_1 | 52 mm |
| Användning | Höger |
| Systemnyckel | ja |
| Spårbredd w | 4 mm |
| Produktslag | Skärhållare |

