

Garant**Skärhållare Medium-Plus axiell, Höger, Ø-Område Instick D1 / D2: 50/75mm****Beställningsdata**

Ordernummer	274050 50/75
GTIN	4062406094799
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

För vändskär nr 275021 – 275048. $D_2 = 999$ i storleksbeteckningen motsvarar teoretiskt oändligt.

Användningsdata:

I kombination med klämhållare nr 274002 eller alternativt med adapter nr 274001 och passande grundhållare för sticksvärd.

Observera:

Utän montageskruvar (ingår i leveransen av verktygshållaren). Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

OBS!:

$D_1 = \text{min. } \varnothing \text{ för 1:a insticket} / D_2 = \text{max. } \varnothing \text{ för 1:a insticket.}$

Teknisk beskrivning

maximal första insticksdiameter D_2	75 mm
minimal första insticksdiameter D_1	50 mm
maximalt sågdjup t_{max}	25 mm
Användning	Höger
Systemnyckel	ja
Spårbredd w	5 mm
Spårbredd w	6 mm

Produktslag

Skärhållare