



Segmentbackar, sats 3 delar, Aluminium, För chucktyp: 315



Beställningsdata

Ordernummer	313437 315
GTIN	2050001929570
Artikelklass	33T

Beskrivning

Utförande:

Finfrästa spår och **precisionsslipad** tandning, **brunerade**.

Användningsdata:

Omgripande, deformationsfri uppspanning.

Material:

Aluminium

Passar till:

Kraftspännchuck från Schunk, Röhm och andra kraftchucktillverkare.

Specialtillbehör:

Spårklackar nr 313505–313605.

OBS!:

- Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).
- Överbackar av aluminium på förfrågan.

Teknisk beskrivning

För chucktyp	315 mm
spårbredd D	21 mm
höjd H	78 mm
längd L	117 mm
Hålavstånd a	70 mm
Hålavstånd b	28 mm

bredd B	240 mm
Produktslag	Kraftspännsvarvchuckbackar