

Garant**Skärhållare Medium-Plus axiell, vänster, Ø-Område Instick D1 / D2:
69/100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	274036 69/100
GTIN	4062406094997
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

För vändskär nr 275021 – 275048. $D_2 = 999$ i storleksbeteckningen motsvarar teoretiskt oändligt.

Användningsdata:

I kombination med klämhållare nr 274002 eller alternativt med adapter nr 274001 och passande grundhållare för sticksvärd.

Observera:

Utan montageskruvar (ingår i leveransen av verktygshållaren). Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

OBS!:

$D_1 = \text{min. } \varnothing \text{ för 1:a insticket} / D_2 = \text{max. } \varnothing \text{ för 1:a insticket.}$

Teknisk beskrivning

maximalt sågdjup t_{max}	18 mm
maximal första insticksdiameter D_2	100 mm
minimal första insticksdiameter D_1	69 mm
Användning	vänster
Systemnyckel	ja
Spårbredd w	3 mm

Produktslag

Skärhållare