

**Garant****Skärhållare Heavy-Duty axiell, vänster, Ø-Område Instick D1 / D2:  
114/160mm****Beställningsdata**

Ordernummer	274076 114/160
GTIN	4062406095352
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Utförande:**

För vändskär nr 275021 – 275048.

**Användningsdata:**

I kombination med klämhållare nr 274004 eller alternativt med adapter nr 274003 och passande grundhållare för sticksvärd.

**Observera:**

Utan montageskruvar (ingår i leveransen av verktygshållaren). Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

**OBS!:**

$D_1$  = minimidiameter för det första insticket /  $D_2$  = maximidiameter för det första. Instick.

$D_2 = 999$  i storleksbeteckningen motsvarar teoretiskt oändligt.

**Teknisk beskrivning**

minimal första insticksdiameter $D_1$	114 mm
maximalt sågdjup $t_{max}$	50 mm
maximal första insticksdiameter $D_2$	160 mm
Användning	vänster
Systemnyckel	ja
Spårbredd w	8 mm

Produktslag

Skärhållare