

HOLEX**Stödrondell hård/räfflad, Utväändig Ø: 125mm****Beställningsdata**

Ordernummer	566672 125
GTIN	4045197718273
Artikelklass	52M

Beskrivning**Utförande:**

Fiberskivstödrondell med hög temperaturbeständighet. Specialdesign för att uppnå den fulla kapaciteten hos fiberskivor.

Hård, ej deformierbar fiberskivstödrondell. Anliggningsytan är **finräfflad för att ge bästa kornstöd** vid kant- och ytslipning. Specialplast med **mycket hög temperaturbeständighet**. Idealisk för **grova sliparbeten och grovbearbetning** med kornstorlek 36 till 60.

Teknisk beskrivning

maximal periferihastighet	80 m/s
maximalt varvtal:	12500 min ⁻¹
Utvändig Ø	125 mm
Hårdhetsgrad	hårt
Gänga	M14
Produktslag	Stödrondell

