

**HOLEX****Stödrondell hård/räfflad, Utväändig Ø: 180mm****Beställningsdata**

Ordernummer	566672 180
GTIN	4045197718280
Artikelklass	52M

**Beskrivning****Utförande:**

Fiberskivstödrondell med hög temperaturbeständighet. Specialdesign för att uppnå den fulla kapaciteten hos fiberskivor.

**Hård, ej deformierbar** fiberskivstödrondell. Anliggningsytan är **finräfflad för att ge bästa kornstöd** vid kant- och ytslipning. Specialplast med **mycket hög temperaturbeständighet**. Idealisk för **grova sliparbeten och grovbearbetning** med kornstorlek 36 till 60.

**Teknisk beskrivning**

maximal periferihastighet	80 m/s
maximalt varvtal:	8500 min <sup>-1</sup>
Utvändig Ø	180 mm
Hårdhetsgrad	hårt
Gänga	M14
Produktslag	Stödrondell

