



Polerrondell, M14, Utvändig Ø: 150mm



Beställningsdata

Ordernummer	567762 150
GTIN	4045197718419
Artikelklass	52M

Beskrivning

Utförande:

Häft sida med kardborrfäste, för säker montering av kardborrondeller.

Polertallrik med flexibelt mellanskikt. Ökande flexibilitet längre ut tack vare sneda kanter.

Användningsdata:

M14-gänga för direkt uppspanning på vinkelslipmaskiner, högst **40 m/s**.

OBS!:

Stödtallrikar med kardborrfäste passar **inte** slipnylonrondeller nr 566902–566950.

Teknisk beskrivning

maximal periferihastighet	80 m/s
Utvändig Ø	150 mm
Hårdhetsgrad	mjuk
Gänga	M14
Produktslag	Stödrondell

