

**Handske, par 6240 // SKIN, Handskstorlek: 9****Beställningsdata**

Ordernummer	094234 9
GTIN	4059904095694
Artikelklass	09H

**Beskrivning****Utförande:**

**6240 SKIN.** Tättsittande handske med hög bärkomfort och bra finkänslighet tack vare utvecklad **18 gauge-stickningsteknik** med extra tunt garn. Lämplig också för manövrering av pekskärmar.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

Passform	Mycket god
Fingertoppskänsla	Mycket god
Material beläggning	PU
Oljegrepp	God
Våtgrepp	Måttlig
Andningsförmåga	Mycket god

DMF-fri	nej
Handskstorlek	9
Värmskydd	Saknas
silikonfri	nej
Handskslag	Universalhandskar
Skyddskategori	Kategori II
Innehåll	12
Handskegenskap	Lämplig för pekskärm
EN 388	2111X
Hållarmaterial	Nylon
Beläggning	PU
Beläggningsvariant	Handflata
användningsområde	Precision
Färg	svart / blå
vikt	8 g
Stickningsteknik	18G
Användningsdata	Flergångs
Produktslag	Universalhandskar