

AEG

Handbormaskin med en hastighet, Typ: BE750R



Beställningsdata

Ordernummer	075310 BE750R
GTIN	4002395245116
Artikelklass	07A

Beskrivning

Utförande:

AEG kraftfull bormaskin –

- I extremt kort utförande för arbeten i trånga utrymmen.
- Robust snabbchuck för snabba verktygsbyten.
- Elektronik med varvtalsstyrning.
- Ergonomisk design och Softgrip för maximal användarkomfort.

Fördel:

Extremt kort utförande.

leveransinnehåll:

Inklusive 1,5–13 mm snabbchuck, arbetsväska och 4 m nätkabel.

Teknisk beskrivning

borrhuckens spännvidd	1,5 - 13 mm
vikt	1,8 kg
effektförbrukning	750 W
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm

Höger-/vänstergång	ja
tillverkarens beteckning	BE750R
maximal spiralborr-Ø i trä	30 mm
chuckfäste	snabbch. 1–13
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s ²
varvtalsområde	0 - 3000 min ⁻¹
Energiförsörjning	Nätdriven
lämpligt för material	Stål
Produktslag	Bormaskin