

KERN**Kranvåg typ HFB, maximal kapacitet: 6000kg****Beställningsdata**

Ordernummer	479439 6000
GTIN	4045761202771
Artikelklass	47D

Beskrivning**Utförande:**

LED-display med bakgrundsbelysning för bekväm avläsning även på stora avstånd. Data-Hold-funktion för frysning av indikerat värde.

Robust högupplösande kranvåg upp till 12 ton. Sifferhöjd 30 mm. Batteriets drifttid ca 30 timmar.

leveransinnehåll:

Inklusive trådlös fjärrkontroll med 2 batterier nr 081561 storlek LR3. Våg inkl. batteri och nätadapter.

Teknisk beskrivning

husets höjd	129 mm
felgräns från maximalvärde	0,2 %
arbetstemperatur	-10 - 40 °C
nettovikt	15 kg
Antal ingående batterier	2
avläsning	500 g

Kalibrering	Pris på förfrågan
husets bredd	194 mm
totallängd	477 mm
husets djup	145 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR3
avläsning i övre vägningsområde	2000 g
Avläsning mellersta vägningsområdet	1000 g
Energiförsörjning	Batteridriven
Produktslag	Häng-/kranvåg

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
--	------------