

KERN**Kranvåg typ HFB, maximal kapacitet: 1500kg****Beställningsdata**

Ordernummer	479439 1500
GTIN	4045761202757
Artikelklass	47D

Beskrivning**Utförande:**

LED-display med bakgrundsbelysning för bekväm avläsning även på stora avstånd. Data-Hold-funktion för frysning av indikerat värde.

Robust högupplösande kranvåg upp till 12 ton. Sifferhöjd 30 mm. Batteriets drifttid ca 30 timmar.

leveransinnehåll:

Inklusive trådlös fjärrkontroll med 2 batterier nr 081561 storlek LR3. Våg inkl. batteri och nätadapter.

Teknisk beskrivning

avläsning	100 g
felgräns från maximalvärde	0,2 %
Antal ingående batterier	2
totallängd	421 mm
arbetstemperatur	-10 - 40 °C
husets höjd	129 mm

husets bredd	194 mm
Kalibrering	Pris på förfrågan
nettovikt	8,2 kg
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR3
husets djup	145 mm
avläsning i övre vägningsområde	500 g
Avläsning mellersta vägningsområdet	200 g
Energiförsörjning	Batteridriven
Produktslag	Häng-/kranvåg

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
--	------------