

3M**Polerrondell, mjuk, skiv-Ø: 127mm****Beställningsdata**

Ordernummer	567728 127
GTIN	5010027407503
Artikelklass	53M

Beskrivning**Utförande:**

Filtskivor för **polering av förslipade ytor** i kombination med polerpastor nr 555740 och 552420 UNI. Den täckta sidan används som fäste på stödrondellen.

Mjuk och flexibel (Buffing Pad svart/vit).

Användningsdata:

Lämpligt för polering av lacker och metaller.

Teknisk beskrivning

skiv-Ø	127 mm
Hårdhetsgrad	mjuk
Maskin	Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet	40 m/s
rekommenderat varvtal	1500 - 1700 min ⁻¹
Produktslag	Polerskiva

