

**seghärdad spårklack, spårbredd D: 17mm****Beställningsdata**

Ordernummer	313505 17
GTIN	2050001929662
Artikelklass	33T

Beskrivning**Utförande:**

Precisionsslipade och seghärdade.

Passar till:

Alla **vanliga kraftspännchuckar** av **fabrikat** Schunk, Forkardt, Röhms och SMW (med skarpa tandningar).

Passar till:

Forkardt: NH 160-200, NHF 160-200

Schunk: TH/THF 165-210, HSL 165-210

SMW: HFKS 160-200, HFK 160-200

leveransinnehåll:

Inklusive cylinderskruvar DIN 912 – 12.9!

OBS!:

Andra T-spårmuttrar kan levereras ex-works.

Teknisk beskrivning

höjd H	23 mm
spårbredd D	17 mm

max. åtdragningsmoment	70 Nm
Gänga G	M12
Steghöjd h	9 mm
Produktslag	Spårklack