



seghärdad spårklack, spårbredd D: 21 mm



Beställningsdata

Ordernummer	313555 21
GTIN	2050001940537
Artikelklass	33T

Beskrivning

Utförande:

Precisionsslipade och seghärdade.

Passar till:

Alla **vanliga kraftspännchuckar** av **fabrikat** Schunk, Forkardt, Röhms och SMW (med skarpa tandningar).

Passar till:

Forkardt: NH 250-315, NHF 250-315

Schunk: TH/THF 250-315, HSL 250-315

SMW: HFKS 250-315, HFK 250-315

leveransinnehåll:

Inklusive cylinderskruvar DIN 912 – 12.9!

OBS!:

Andra T-spårmuttrar kan levereras ex-works.

Teknisk beskrivning

höjd H	27 mm
max. åtdragningsmoment	150 Nm

spårbredd D	21 mm
Gänga G	M16
Steghöjd h	11,5 mm
Produktslag	Spårklack