

**seghärdad spårklack, spårbredd D: 25,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	313605 25,5
GTIN	2050001929679
Artikelklass	33T

Beskrivning**Utförande:**

Precisionsslipade och seghärdade.

Passar till:

Alla **vanliga kraftspännchuckor** av **fabrikat** Schunk, Forkardt, Röhms och SMW (med skarpa tandningar).

Passar till:

Forkardt: NH 400-500; NHF 400-500

Schunk: TH/THF 380-500, HSL 400

SMW: HFKS 400, HFK 400-500

leveransinnehåll:

Inklusive cylinderskruvar DIN 912 – 12.9!

OBS!:

Andra T-spårmuttrar kan levereras ex-works.

Teknisk beskrivning

max. åtdragningsmoment	220 Nm
höjd H	29 mm

spårbredd D	25,5 mm
Gänga G	M20
Steghöjd h	11 mm
Produktslag	Spårklack