

Garant**Hyllställ på plåtbotten, Typ: 5****Beställningsdata**

Ordernummer	992101 5
GTIN	4062406095802
Artikelklass	91W

Beskrivning**OBS: Färgval möjligt****Utförande:**

Stomme 1560×600 mm med förzinkad bottenplatta.

Lättlöpande, förzinkad bärarrulle (Ø 60 mm) för enkel inställning och utlastning.

Insticksbygel 400 mm och 800 mm hög av fyrkantrör 30×30 mm.

Med genomglidningssäkring av plattstål, 30 mm hög.

Användningsdata:

För lodrät lagring av plattor av plåt, trä, plast med mera.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, insticksbygel antracit RAL 7016 **pulverbelagd.**

OBS!:

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

höjd: 880 mm

Bredd: 1560 mm

Djup: 600 mm

antal hyllor: 5

fack effektivt djup: 65,6 mm

antal bygelhöjd 400 mm: 3

Teknisk beskrivning

bygelbredd	1485 mm
antal bygelhöjd 800 mm	3
höjd	880 mm
Bredd	1560 mm
bärförmåga per fack	200 kg
antal bygelhöjd 400 mm	3
Bärarrullens diameter	60 mm
fack effektivt djup	65,6 mm
Djup	600 mm
antal hyllor	5
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Tavelhyllställ