

**Garant****Spårstöthållare för spårstötanordningar Skaft EWS + bens., för spårbredd m:  
8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	290351 8
GTIN	4062406099534
Artikelklass	29K

**Beskrivning****Observera:**

Använd alltid en minsta förborrningsdiameter som motsvarar spårbredden (t.ex. för spårbredd 14 mm = minsta förborrningsdiameter 38,22 mm)

**OBS!:**

- **Enstaka hållarstorlekar lämpar sig för olika spårbredder. I dessa fall ska alltid den optimala kombinationen av hållare och skärinsats (samma storlek) användas i möjligaste mån för maximal stabilitet.**
- **På svarvar utan Y-axel vänligen använd excenterhylsa nr 290391–290393 för exakt inställning av Y-koordinaten.**
- **På fleroperationsmaskiner använder du riktinstrumentet nr 290397 och ett mätur för kontroll av spindelns orientering.**

**Teknisk beskrivning**

Skaft-Ø	16 mm
Minimiförborrningshåldiameter $D_{\min}$	21,7 mm
Effektiv längd $L_1$	37 mm
Mittförskjutning $L_3$	11 mm
Skruvar	290399 2
lämplig för spårbredd m	8 mm

Skärhållardiameter $D_1$	20 mm
Invändig	nej
Skaftlängd $L_s$	30 mm
Skaft	EWS + Benz
Produktslag	Spår- och profilogverktyg